


**Garant****Weldon befogó, Forma ADB Hűtőcsatorna furatokkal, nikkelezett, SK 40 rövid, Befogási Ø D1: 12mm****Rendelési adatok**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma    | 300120 12     |
| GTIN              | 4045197945709 |
| Árucikk kategória | 31A           |

**Leírás****Kivitel:****GARANT –**

Minden szár keményen felfabályozva (nyugodt járás!). Kiegyensúlyozási fok G 2,5 / 25000 min<sup>-1</sup>.

**Lezárható hűtőcsatorna furatokkal.**

Speciális nikkelezés.

Balluff/RFID chip furattal.

**Felhasználás:**

Menesztő felülettel rendelkező szerszámok befogására a DIN 1835 B és DIN 6535 HB szerint.

**Opcionális tartozék:**

Kúpvonócsap (AB) 308600 – 308806 sz., AB szorítókulcs 308820 – 308835 sz.

**Műszaki leírás**

|                                   |             |
|-----------------------------------|-------------|
| Tartalék felfogócsavar 309900 sz. | 12          |
| A-méret kinyúlási hossz           | 50 mm       |
| Külső Ø D                         | 42 mm       |
| Befogási Ø D <sub>1</sub>         | 12 mm       |
| Befogó                            | SK 40 rövid |
| Szabvány                          | DIN 6359    |

|                                      |                                     |
|--------------------------------------|-------------------------------------|
| Befogó szabvány                      | ISO 7388-1                          |
| Alak                                 | ADB                                 |
| Hűtőcsatorna furat                   | Zárható                             |
| Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám | G 2,5, 25000 min <sup>-1</sup> -nél |
| Körfutási pontosság                  | ≤ 3 μm                              |
| Forgácsolási stratégia               | HPC                                 |
| Termék fajtája                       | Menesztőlapos befogó                |

---

## Tartozék

|  |           |
|--|-----------|
| Tartalék felfogócsavar Tokmányhoz, befogási Ø D1 12 mm | 309900 12 |
|--|-----------|