

Garant**Profil üregelő tartó, metrikus $\varnothing d = 8$ mm, Szár $\varnothing DS$: 16mm****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 293020 16 |
| GTIN | 4045197942098 |
| Árucikk kategória | 29K |

Leírás**Alkalmazható:**

CNC- és hagyományos gépekhez.

Opcionális tartozék:

Pozicionáló segédeszköz (293000 sz.) és a körmöskulcs (293006 sz.).

Kiütőlap MK szárhoz a 293008 sz. MK2, MK3 és MK4 méretben alatt rendelhető.

Figyelem:

- **Figyelem: Mindig a megfelelő üregelő \varnothing használja.**
- **További szár csatlakozások külön ajánlatkérésre.**

Műszaki leírás

| | |
|------------------------|---------------|
| Szárhossz L_s | 35 mm |
| L | 38 mm |
| Szár típusa | Hengeres szár |
| Szár $\varnothing D_s$ | 16 mm |
| $\varnothing D$ | 33 mm |

Adatlap

| | |
|----------------|-----------------------------------|
| Ø d | 8 mm |
| belső hűtés | nem |
| Termék fajtája | Horony és profil üregelő szerszám |

Tartozék

| | |
|---------------------------------------|-----------|
| Homlokfurat kulcsok tartó Ø-höz 8 mm | 293006 8 |
| Homlokfurat kulcsok tartó Ø-höz 5 mm | 293006 5 |
| Homlokfurat kulcsok tartó Ø-höz 16 mm | 293006 16 |
| Homlokfurat kulcsok tartó Ø-höz 12 mm | 293006 12 |