

Garant

High-Performance marófej befogó rezgéscsillapított, hengeres, hűtőcsatorna furatokkal, HSK-A 63 A = 300, Tüske Ø d1: 16mm

**Rendelési adatok**

Rendelés száma	306693 16
GTIN	4045197945877
Árucikk kategória	31H

Leírás**Kivitel:**

- **Kúpos szár, felfogócsap és felfekvő felületek a vállon köszörülve.**
- **Balluff/RFID chip furattal.**
- **Megnövelt váll-felfekvő felület.**

Előny:

A kifejezetten a befogókhoz készült SM mag hosszabb kinyúlások esetén is optimális forgácsolási eredményeket tesz lehetővé:

- **Időmegtakarítás a maximális forgácsolási paramétereknek köszönhetően.**
- **Nyugodt járás és ezáltal tökéletes felületi eredmények.**
- **Költségmegtakarítás a szerszám hosszabb élettartama következtében.**
- **Kíméli a géporsót a vibrációktól.**

Tartalom:

Maró rögzítőcsavar és menesztő.

Opcionális tartozék:

Speciális kulcs 309840 sz.; hűtőfolyadék cső 309880 sz.

Figyelem:

A Kiegyensúlyozási fok G 6,3 a maximális üzemi fordulatszám függvényében.

Műszaki leírás

Tüske Ø d ₁	16 mm
Külső Ø D	38 mm

Marótüske hossza L_4	17 mm
A-méret kinyúlási hossz	300 mm
Max. fordulatszám n_{\max}	5000 min^{-1}
Befogási $\varnothing D_1$	16 mm
Befogó	HSK-A 63 A = 300
Szabvány	DIN 6357
Befogó szabvány	DIN 69882-3
Befogó szabvány	DIN 69893
Befogó szabvány	ISO 12164-1
Alak	A
Körfutási pontosság	$\leq 5 \mu\text{m}$
Forgácsolási stratégia	HPC
Rezgés	csillapított
Termék fajtája	Marófej befogó