

**Garant**

**High-Performance marófej befogó rezgéscsillapított, hengeres, hűtőcsatorna furatokkal, HSK-A 63 A = 200, Tüske Ø d1: 16mm**

**Rendelési adatok**

Rendelés száma	306692 16
GTIN	4045197945853
Árucikk kategória	31H

**Leírás****Kivitel:**

- **Kúpos szár, felfogócsap és felfekvő felületek a vállon köszörülve.**
- **Balluff/RFID chip furattal.**
- **Megnövelt váll-felfekvő felület.**

**Előny:**

A kifejezetten a befogókhoz készült SM mag hosszabb kinyúlások esetén is optimális forgácsolási eredményeket tesz lehetővé:

- **Időmegtakarítás a maximális forgácsolási paramétereknek köszönhetően.**
- **Nyugodt járás és ezáltal tökéletes felületi eredmények.**
- **Költségmegtakarítás a szerszám hosszabbélettartama következtében.**
- **Kíméli a géporsót a vibrációktól.**

**Tartalom:**

Maró rögzítőcsavar és menesztő.

**Opcionális tartozék:**

Speciális kulcs 309840 sz.; hűtőfolyadék cső 309880 sz.

**Figyelem:**

A Kiegyensúlyozási fok G 6,3 a maximális üzemi fordulatszám függvényében.

**Műszaki leírás**

Tüske Ø d <sub>1</sub>	16 mm
Marótüske hossza L <sub>4</sub>	17 mm

Külső Ø D	38 mm
A-méret kinyúlási hossz	200 mm
Max. fordulatszám $n_{\max}$	8000 $\text{min}^{-1}$
Befogási Ø $D_1$	16 mm
Befogó	HSK-A 63 A = 200
Szabvány	DIN 6357
Befogó szabvány	DIN 69882-3
Befogó szabvány	DIN 69893
Befogó szabvány	ISO 12164-1
Alak	A
Körfutási pontosság	$\leq 5 \mu\text{m}$
Forgácsolási stratégia	HPC
Rezgés	csillapított
Termék fajtája	Marófej befogó