

Garant

High-Performance marófej befogó rezgéscsillapított, hengeres, hűtőcsatorna furatokkal, HSK-A 100 A = 200, Tüske Ø d1: 27mm

**Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 306697 27 |
| GTIN | 4045197946010 |
| Árucikk kategória | 31H |

Leírás**Kivitel:**

- **Kúpos szár, felfogócsap és felfekvő felületek a vállon köszörülve.**
- **Balluff/RFID chip furattal.**
- **Megnövelt váll-felfekvő felület.**

Előny:

A kifejezetten a befogókhoz készült SM mag hosszabb kinyúlások esetén is optimális forgácsolási eredményeket tesz lehetővé:

- **Időmegtakarítás a maximális forgácsolási paramétereknek köszönhetően.**
- **Nyugodt járás és ezáltal tökéletes felületi eredmények.**
- **Költségmegtakarítás a szerszám hosszabbélettartama következtében.**
- **Kíméli a géporsót a vibrációktól.**

Tartalom:

Maró rögzítőcsavar és menesztő.

Opcionális tartozék:

Speciális kulcs 309840 sz.; hűtőfolyadék cső 309880 sz.

Figyelem:

A Kiegyensúlyozási fok G 6,3 a maximális üzemi fordulatszám függvényében.

Műszaki leírás

| | |
|---------------------------------|--------|
| Marótüske hossza L ₄ | 21 mm |
| A-méret kinyúlási hossz | 200 mm |

| | |
|------------------------------|------------------------|
| Tüske $\varnothing d_1$ | 27 mm |
| Külső $\varnothing D$ | 58 mm |
| Max. fordulatszám n_{\max} | 8000 min^{-1} |
| Befogási $\varnothing D_1$ | 27 mm |
| Befogó | HSK-A 100 A = 200 |
| Szabvány | DIN 6357 |
| Befogó szabvány | DIN 69882-3 |
| Befogó szabvány | DIN 69893 |
| Befogó szabvány | ISO 12164-1 |
| Alak | A |
| Körfutási pontosság | $\leq 5 \mu\text{m}$ |
| Forgácsolási stratégia | HPC |
| Rezgés | csillapított |
| Termék fajtája | Marófej befogó |