

Garant**Profil üregelő tartó, VDI \varnothing d = 12 mm, Szárbefogó típus: VDI40****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 293030 VDI40 |
| GTIN | 4045197946164 |
| Árucikk kategória | 29K |

Leírás**Alkalmazható:**

CNC gépekhez.

Opcionális tartozék:

Pozícionáló segédeszköz (293000 sz.) és a körmös kulcs (293006 sz.).

Figyelem:

- **Figyelem: Mindig a megfelelő üregelő \varnothing használja.**
- **További szár csatlakozások külön ajánlatkérésre.**

Műszaki leírás

| | |
|------------------------------|--------|
| L | 83 mm |
| \varnothing D ₂ | 83 mm |
| \varnothing D ₁ | 58 mm |
| Szár típusa | VDI 40 |
| \varnothing d | 12 mm |
| Befogó mérete | VDI40 |

| | |
|----------------|-----------------------------------|
| belső hűtés | nem |
| Termék fajtája | Horony és profil üregelő szerszám |

Tartozék

| | |
|---------------------------------------|-----------|
| Homlokfurat kulcsok tartó Ø-höz 16 mm | 293006 16 |
| Homlokfurat kulcsok tartó Ø-höz 8 mm | 293006 8 |
| Homlokfurat kulcsok tartó Ø-höz 12 mm | 293006 12 |
| Homlokfurat kulcsok tartó Ø-höz 5 mm | 293006 5 |