

**Garant****Profil üregelő tartó, VDI  $\varnothing$  d = 16 mm, Szárbefogó típus: VDI40****Rendelési adatok**

Rendelés száma	293033 VDI40
GTIN	4045197946188
Árucikk kategória	29K

**Leírás****Alkalmazható:**

CNC gépekhez.

**Opcionális tartozék:**

Pozicionáló segédeszköz (293000 sz.) és a körmös kulcs (293006 sz.).

**Figyelem:**

- **Figyelem: Mindig a megfelelő üregelő  $\varnothing$  használja.**
- **További szár csatlakozások külön ajánlatkérésre.**

**Műszaki leírás**

$\varnothing$ D <sub>1</sub>	58 mm
L	83 mm
$\varnothing$ D <sub>2</sub>	83 mm
Szár típusa	VDI 40
Befogó mérete	VDI40
belső hűtés	nem

Termék fajtája

Horony és profil üregelő szerszám

## Tartozék

Homlokfurat kulcsok tartó Ø-höz 8 mm	293006 8
Homlokfurat kulcsok tartó Ø-höz 12 mm	293006 12
Homlokfurat kulcsok tartó Ø-höz 16 mm	293006 16
Homlokfurat kulcsok tartó Ø-höz 5 mm	293006 5