

Garant**High-Performance marófej befogó rezgéscsillapított, hengeres, hűtőcsatorna furatokkal, SK 40 A = 300, Tüske Ø d1: 22mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	301102 22
GTIN	4045197946089
Árucikk kategória	31H

Leírás**Kivitel:**

- **Kúpos szár, felfogócsap és felfekvő felületek a vállon köszörülve.**
- **RFID / Balluffchip furattal.**
- **Megnövelt váll-felfekvő felület.**

Előny:

A kifejezetten a befogókhoz készült SM mag hosszabb kinyúlások esetén is optimális forgácsolási eredményeket tesz lehetővé:

- **Időmegtakarítás a maximális forgácsolási paramétereknek köszönhetően.**
- **Nyugodt járás és ezáltal tökéletes felületi eredmények.**
- **Költségmegtakarítás a szerszám hosszabbélettartama következtében.**
- **Kíméli a géporsót a vibrációtól.**

Tartalom:

Inkluzív maró rögzítőcsavar és menesztő.

Opcionális tartozék:

Kúpvonócsap (AB) 308600 – 308806 sz., AB szorítókulcs 308820 – 308835 sz., speciális kulcs 309840 sz. Maró rögzítőcsavarok 309860; 309861 sz.

Figyelem:

A kiegyensúlyozási fok G 6,3 a maximális üzemi fordulatszám függvényében.

További méretek külön ajánlatkérésre.

Műszaki leírás

Max. fordulatszám n_{max}	3500 min^{-1}
Külső Ø D	48 mm

Marótüske hossza L_4	19 mm
A-méret kinyúlási hossz	300 mm
Tüske $\varnothing d_1$	22 mm
Befogási $\varnothing D_1$	22 mm
Befogó	SK 40 A = 300
Szabvány	DIN 6357
Befogó szabvány	ISO 7388-1
Alak	AD
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 6,3, 8000 min^{-1} -nél
Körfutási pontosság	$\leq 5 \mu\text{m}$
Forgácsolási stratégia	HPC
Rezgés	csillapított
Termék fajtája	Marófej befogó