

Garant**Belső hatszög profil üregelő betét, metrikus $\varnothing d = 8$ mm, TiN, Hatszög: 2,5mm**

Rendelési adatok

Rendelés száma	293040 2,5
GTIN	4045197946324
Árucikk kategória	29L

Leírás

Kivitel:

TiN bevonattal.

Felhasználás:Profilok létrehozásához **egy műveletben.****Alkalmazható:**

293020 – 293079 sz. profil üregelő tartó.

Figyelem:

- **Speciális méretek és speciális profilok külön ajánlatkérésre.**
- **A részletes alkalmazási irányértékeket a ToolScout applikációnkban találja.**

Műszaki leírás

Kulcsnyílás	2,5 mm
L	4 mm
Szerszámanyag	HSS
Tűrés	+ 0,06 – + 0,09 mm

Profil	Hatszög
L ₁	18 mm
Ø d	8 mm
Bevonat	TiN
Termék fajtája	Horony és profil üregelő szerszám