

**Garant****Belső hatszög profil üregelő betét, metrikus  $\varnothing d = 8$  mm, TiN, Hatszög: 10mm**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	293040 10
GTIN	4045197946416
Árucikk kategória	29L

## Leírás

**Kivitel:**

TiN bevonattal.

**Felhasználás:**Profilok létrehozásához **egy műveletben.****Alkalmazható:**

293020 – 293079 sz. profil üregelő tartó.

**Figyelem:**

- **Speciális méretek és speciális profilok külön ajánlatkérésre.**
- **A részletes alkalmazási irányértékeket a ToolScout applikációnkban találja.**

## Műszaki leírás

L	12,5 mm
Kulcsnyílás	10 mm
Szerszámanyag	HSS
Tűrés	+ 0,15 – + 0,18 mm

Profil	Hatszög
L <sub>1</sub>	18 mm
Ø d	8 mm
Bevonat	TiN
Termék fajtája	Horony és profil üregelő szerszám