

**Garant**

**Belső hatszög profil üregelő betét, metrikus  $\varnothing d = 12$  mm, TiN, Hatszög: 3,5mm**

**Rendelési adatok**

Rendelés száma	293043 3,5
GTIN	4045197946478
Árucikk kategória	29L

**Leírás****Kivitel:**

TiN bevonattal.

**Felhasználás:**

Profilok létrehozásához **egy műveletben.**

**Alkalmazható:**

293020 – 293079 sz. profil üregelő tartó.

**Figyelem:**

- **Speciális méretek és speciális profilok külön ajánlatkérésre.**
- **A részletes alkalmazási irányértékeket a ToolScout applikációnkban találja.**

**Műszaki leírás**

L	6 mm
Kulcsnyílás	3,5 mm
Szerszámanyag	HSS
Tűrés	+ 0,08 – + 0,11 mm

Profil	Hatszög
L <sub>1</sub>	25 mm
Ø d	12 mm
Bevonat	TiN
Termék fajtája	Horony és profil üregelő szerszám