

**Garant**

**Belső négyszög profil üregelő betét, metrikus  $\varnothing d = 12$  mm, TiN, Négyszög: 2mm**

**Rendelési adatok**

Rendelés száma	293053 2
GTIN	4045197946959
Árucikk kategória	29L

**Leírás****Kivitel:**

TiN bevonattal.

**Felhasználás:**

Profilok létrehozásához **egy műveletben.**

**Alkalmazható:**

293020 – 293079 sz. profil üregelő tartó.

**Figyelem:**

- **Speciális méretek és speciális profilok külön ajánlatkérésre.**
  - **A részletes alkalmazási irányértékeket a ToolScout applikációnkban találja.**
- > 9 mm négyszög profilok létrehozása csak egyszerűen forgácsolható anyagoknál ajánlott (nagyobb anyagleválasztás).

**Műszaki leírás**

L	3,5 mm
Kulcsnyílás	2 mm

Szerszámanyag	HSS
Tűrés	+ 0,05 – + 0,07 mm
Profil	Négyszög
L <sub>1</sub>	25 mm
Ø d	12 mm
Bevonat	TiN
Termék fajtája	Horony és profil üregelő szerszám