

**Garant**

**Belső négyszög profil üregelő betét, metrikus  $\varnothing d = 16$  mm, TiN, Négyszög: 15mm**

**Rendelési adatok**

Rendelés száma	293056 15
GTIN	4045197947222
Árucikk kategória	29L

**Leírás****Kivitel:**

TiN bevonattal.

**Felhasználás:**

Profilok létrehozásához **egy műveletben**.

**Alkalmazható:**

293020 – 293079 sz. profil üregelő tartó.

**Figyelem:**

- **Speciális méretek és speciális profilok külön ajánlatkérésre.**
  - **A részletes alkalmazási irányértékeket a ToolScout applikációnkban találja.**
- > 9 mm négyszög profilok létrehozása csak egyszerűen forgácsolható anyagoknál ajánlott (nagyobb anyagleválasztás).

**Műszaki leírás**

L	32 mm
Kulcsnyílás	15 mm

Szerszámananyag	HSS
Tűrés	+ 0,17 – + 0,2 mm
Profil	Négyszög
L <sub>1</sub>	40 mm
Ø d	16 mm
Bevonat	TiN
Termék fajtája	Horony és profil üregelő szerszám