

**Garant**

**Belső négyszög profil üregelő betét, metrikus  $\varnothing d = 8$  mm, TiN, Négyszög: 7mm**

**Rendelési adatok**

Rendelés száma	293050 7
GTIN	4045197946928
Árucikk kategória	29L

**Leírás****Kivitel:**

TiN bevonattal.

**Felhasználás:**

Profilok létrehozásához **egy műveletben**.

**Alkalmazható:**

293020 – 293079 sz. profil üregelő tartó.

**Figyelem:**

- **Speciális méretek és speciális profilok külön ajánlatkérésre.**
  - **A részletes alkalmazási irányértékeket a ToolScout applikációnkban találja.**
- > 9 mm négyszög profilok létrehozása csak egyszerűen forgácsolható anyagoknál ajánlott (nagyobb anyagleválasztás).

**Műszaki leírás**

Kulcsnyílás	7 mm
L	12 mm

Szerszámanyag	HSS
Tűrés	+ 0,13 – + 0,16 mm
Profil	Négyszög
L <sub>1</sub>	18 mm
Ø d	8 mm
Bevonat	TiN
Termék fajtája	Horony és profil üregelő szerszám