

Garant

Belső négyszög profil üregelő betét, metrikus $\varnothing d = 12$ mm, TiN, Négyszög: 4mm

**Rendelési adatok**

Rendelés száma	293053 4
GTIN	4045197946997
Árucikk kategória	29L

Leírás**Kivitel:**

TiN bevonattal.

Felhasználás:

Profilok létrehozásához **egy műveletben**.

Alkalmazható:

293020 – 293079 sz. profil üregelő tartó.

Figyelem:

- **Speciális méretek és speciális profilok külön ajánlatkérésre.**
 - **A részletes alkalmazási irányértékeket a ToolScout applikációnkban találja.**
- > 9 mm négyszög profilok létrehozása csak egyszerűen forgácsolható anyagoknál ajánlott (nagyobb anyagleválasztás).

Műszaki leírás

Kulcsnyílás	4 mm
L	6,5 mm

Szerszámanyag	HSS
Tűrés	+ 0,09 – + 0,12 mm
Profil	Négyszög
L ₁	25 mm
Ø d	12 mm
Bevonat	TiN
Termék fajtája	Horony és profil üregelő szerszám