



Excenteres szorító, Menet M: M16



Rendelési adatok

Rendelés száma	370005 M16
GTIN	4046368503360
Árucikk kategória	37M

Leírás

Kivitel:

- **Csekély helyigény, ezáltal kevés a zavaró kontúr.**
- **Tetszőleges alakú munkadarabok befogása.**

6-szög sárgaréz fej acél excenteres csavarral.

Tartalom:

1 darab acél csavar, 1 darab szorítótárca.

Figyelem:

M 10 szorító esetén 7-es méretű hajlított hatszögméretű kulcs szükséges!

Műszaki leírás

Max. meghúzási nyomaték	88 Nm
Tárca magassága H	12,7 mm
Menet M	M16
Imbusz méret s_1	12 mm
Menethossz L	27 mm
Szorítóerő	27 kN
Excenter út S_1	2,5 mm
Hatlap méret	30 mm
Méret A	15 mm

Termék fajtája

Excenteres szorító