

Garant**Belső Torx® profil üregelő betét Ø d = 8 mm, TiN, Torx® profil: TX6mm**

Rendelési adatok

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 293060 TX6 |
| GTIN | 4045197947321 |
| Árucikk kategória | 29L |

Leírás

Kivitel:

TiN bevonattal.

Felhasználás:Profilok létrehozásához **egy műveletben.****Alkalmazható:**

293020 – 293079 sz. profil üregelő tartó.

Figyelem:

- **Speciális méretek és speciális profilok külön ajánlatkérésre.**
- **A részletes alkalmazási irányértékeket a ToolScout applikációnkban találja.**

Műszaki leírás

| | |
|------------------------------|---------|
| L | 1,7 mm |
| Torx® bolygatás külső átmérő | 1,76 mm |
| Előfúrási Ø | 1,3 mm |
| Szerszámanyag | HSS |

| | |
|----------------|-----------------------------------|
| Torx® profil | TX6 |
| Tűrés | 0,0 – +0,01 mm |
| Profil | Torx® |
| L ₁ | 18 mm |
| Ø d | 8 mm |
| Bevonat | TiN |
| Termék fajtája | Horony és profil üregelő szerszám |