



Tömítőgyűrű ER felfogó anyához, ER 25, Befogási Ø d: 3mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	309630 3
GTIN	7640128495192
Árucikk kategória	39Z

Leírás

Alkalmazható:

309615; 309621; 309652 sz. ER felfogó anya.
Minden standard ER szorítópatronos befogóhoz.

Figyelem:

- **Befogási tartomány = Névleges méret – 0,5 mm.**
- **Befogási Ø 1 mm emelkedéssel.**
- **A rendelésnél kérjük a kívánt befogási Ø-t megadni!**
- **80 bar-ig használható.**
- **Beépítési helyzet: Feliratozás a felfogó anya belső oldalán.**

Műszaki leírás

Befogási Ø d	3 mm
Típushoz	ER 25
Készlet tartalma	13
Külső Ø D	21 mm
Termék fajtája	Tömítés

