

HALDER**Központosító befogóelem befogó szegmensekkel, Típus: 7****Rendelési adatok**

Rendelés száma	370017 7
GTIN	4030618238782
Árucikk kategória	37K

Leírás**Előny:**

- **Precíz önközpontosítás $\pm 0,025$ mm pontossággal.**
- **A befogóelemekkel a nyers, vagy megmunkált felületű alkatrészek erőzáró módon központosíthatóak és a felfekvő pontra leszoríthatóak.**
- **Nagy állítási szakaszok csekély szerkezetmagasság mellett.**
- **A felcsavarozás felülről és alulról is lehetséges.**

Felhasználás:

Felfogó furatos alkatrészek központosításához és befogásához.

Alapanyag:

Edzett, barnított szerszámacél alaptest. Edzett és köszörült 1.4112 rozsdamentes acél befogóelemek.

Műszaki leírás

D_{\min}	46,5 mm
Szorítóerő	6,5 kN
h_2	18,1 mm
D_{\max}	54,5 mm

h_4	7,5 mm
$\varnothing d_4$	M8 mm
$d_3 f7$	30 mm
h_5	39 mm
Termék fajtája	Szerkezet befogórendszer