

**HALDER****Központosító befogóelem befogó szegmensekkel, Típus: 9****Rendelési adatok**

Rendelés száma	370017 9
GTIN	4030618238805
Árucikk kategória	37K

**Leírás****Előny:**

- **Precíz önközpontosítás  $\pm 0,025$  mm pontossággal.**
- **A befogóelemekkel a nyers, vagy megmunkált felületű alkatrészek erőzáró módon központosíthatóak és a felfekvő pontra leszoríthatóak.**
- **Nagy állítási szakaszok csekély szerkezetmagasság mellett.**
- **A felcsavarozás felülről és alulról is lehetséges.**

**Felhasználás:**

Felfogó furatos alkatrészek központosításához és befogásához.

**Alapanyag:**

Edzett, barnított szerszámacél alaptest. Edzett és köszörült 1.4112 rozsdamentes acél befogóelemek.

**Műszaki leírás**

$\varnothing d_4$	M12 mm
$h_2$	28,3 mm
$D_{\min}$	70,5 mm
$D_{\max}$	86,5 mm

Szorítóerő	10 kN
$h_4$	10 mm
$d_3 f7$	60 mm
$h_5$	63 mm
Termék fajtája	Szerkezet befogórendszer