

HALDER**Központosító befogóelem befogó golyókkal, Típus: 5****Rendelési adatok**

Rendelés száma	370018 5
GTIN	4030618238935
Árucikk kategória	37K

Leírás**Előny:**

- **Pecíz önközpontosítás $\pm 0,025$ mm pontossággal.**
- **A befogóelemekkel a nyers, vagy megmunkált felületű alkatrészek erőzáró módon központosíthatóak és a felfekvő pontra leszoríthatóak.**
- **Nagy állítási szakaszok csekély szerkezetmagasság mellett.**
- **A felcsavarozás felülről és alulról is lehetséges.**

Felhasználás:

Felfogó furatos alkatrészek központosításához és befogásához.

Alapanyag:

Edzett, barnított szerszámacél alaptest. Edzett és köszörült 1.4112 rozsdamentes acél befogóelemek.

D_{\min} : 30,5 mm

D_{\max} : 38,5 mm

d_3 f7: 25 mm

$\varnothing d_4$: M6 mm

h_2 : 15,2 mm

h_4 : 7 mm

Műszaki leírás

D_{\min}	30,5 mm
D_{\max}	38,5 mm
h_4	7 mm
Szorítóerő	5 kN
$\varnothing d_4$	M6 mm
h_2	15,2 mm
$d_3 f7$	25 mm
h_5	33,4 mm
Termék fajtája	Szerkezet befogórendszer