

**HALDER****Központosító befogóelem befogó golyókkal, Típus: 4****Rendelési adatok**

Rendelés száma	370018 4
GTIN	4030618238928
Árucikk kategória	37K

**Leírás****Előny:**

- **Pecíz önközpontosítás  $\pm 0,025$  mm pontossággal.**
- **A befogóelemekkel a nyers, vagy megmunkált felületű alkatrészek erőzáró módon központosíthatóak és a felfekvő pontra leszoríthatóak.**
- **Nagy állítási szakaszok csekély szerkezetmagasság mellett.**
- **A felcsavarozás felülről és alulról is lehetséges.**

**Felhasználás:**

Felfogó furatos alkatrészek központosításához és befogásához.

**Alapanyag:**

Edzett, barnított szerszámacél alaptest. Edzett és köszörült 1.4112 rozsdamentes acél befogóelemek.

$D_{\min}$ : 26,5 mm

$D_{\max}$ : 30,5 mm

$d_3$  f7: 20 mm

$\varnothing d_4$ : M6 mm

$h_2$ : 15,1 mm

$h_4$ : 6 mm

**Műszaki leírás**

$h_4$	6 mm
$h_2$	15,1 mm
$D_{max}$	30,5 mm
$D_{min}$	26,5 mm
Szorítóerő	5 kN
$\varnothing d_4$	M6 mm
$d_3 f7$	20 mm
$h_5$	29,1 mm
Termék fajtája	Szerkezet befogórendszer