

HALDER**Központosító befogóelem befogó golyókkal, Típus: 2****Rendelési adatok**

Rendelés száma	370018 2
GTIN	4030618238904
Árucikk kategória	37K

Leírás**Előny:**

- **Pecíz önközpontosítás $\pm 0,025$ mm pontossággal.**
- **A befogóelemekkel a nyers, vagy megmunkált felületű alkatrészek erőzáró módon központosíthatóak és a felfekvő pontra leszoríthatóak.**
- **Nagy állítási szakaszok csekély szerkezetmagasság mellett.**
- **A felcsavarozás felülről és alulról is lehetséges.**

Felhasználás:

Felfogó furatos alkatrészek központosításához és befogásához.

Alapanyag:

Edzett, barnított szerszámacél alaptest. Edzett és köszörült 1.4112 rozsdamentes acél befogóelemek.

D_{min} : 18,5 mm

D_{max} : 22,5 mm

d_3 f7: 15 mm

$\varnothing d_4$: M5 mm

h_2 : 11,6 mm

h_4 : 7,5 mm

Műszaki leírás

h_2	11,6 mm
$\varnothing d_4$	M5 mm
h_4	7,5 mm
D_{max}	22,5 mm
D_{min}	18,5 mm
Szorítóerő	4,5 kN
d_3 f7	15 mm
h_5	23,6 mm
Termék fajtája	Szerkezet befogórendszer