

HALDER**Központosító befogóelem befogó golyókkal, Típus: 8****Rendelési adatok**

Rendelés száma	370018 8
GTIN	4030618238966
Árucikk kategória	37K

Leírás**Előny:**

- **Pecíz önközpontosítás $\pm 0,025$ mm pontossággal.**
- **A befogóelemekkel a nyers, vagy megmunkált felületű alkatrészek erőzáró módon központosíthatóak és a felfekvő pontra leszoríthatóak.**
- **Nagy állítási szakaszok csekély szerkezetmagasság mellett.**
- **A felcsavarozás felülről és alulról is lehetséges.**

Felhasználás:

Felfogó furatos alkatrészek központosításához és befogásához.

Alapanyag:

Edzett, barnított szerszámacél alaptest. Edzett és köszörült 1.4112 rozsdamentes acél befogóelemek.

D_{min} : 54,5 mm

D_{max} : 70,5 mm

d_3 f7: 45 mm

$\varnothing d_4$: M10 mm

h_2 : 23,7 mm

h_4 : 9 mm

Műszaki leírás

h_4	9 mm
D_{\max}	70,5 mm
Szorítóerő	8 kN
h_2	23,7 mm
$\varnothing d_4$	M10 mm
D_{\min}	54,5 mm
$d_3 f7$	45 mm
h_5	54,2 mm
Termék fajtája	Szerkezet befogórendszer