

HALDER**Központosító befogóelem befogó golyókkal, Típus: 3****Rendelési adatok**

Rendelés száma	370018 3
GTIN	4030618238911
Árucikk kategória	37K

Leírás**Előny:**

- **Pecíz önközpontosítás $\pm 0,025$ mm pontossággal.**
- **A befogóelemekkel a nyers, vagy megmunkált felületű alkatrészek erőzáró módon központosíthatóak és a felfekvő pontra leszoríthatóak.**
- **Nagy állítási szakaszok csekély szerkezetmagasság mellett.**
- **A felcsavarozás felülről és alulról is lehetséges.**

Felhasználás:

Felfogó furatos alkatrészek központosításához és befogásához.

Alapanyag:

Edzett, barnított szerszámacél alaptest. Edzett és köszörült 1.4112 rozsdamentes acél befogóelemek.

D_{min} : 22,5 mm

D_{max} : 26,5 mm

d_3 f7: 20 mm

$\varnothing d_4$: M6 mm

h_2 : 15,1 mm

h_4 : 6 mm

Műszaki leírás

Szorítóerő	5 kN
Ø d ₄	M6 mm
h ₂	15,1 mm
D _{max}	26,5 mm
D _{min}	22,5 mm
h ₄	6 mm
d ₃ f7	20 mm
h ₅	29,1 mm
Termék fajtája	Szerkezet befogórendszer