

HALDER**Központosító befogóelem befogó golyókkal, Típus: 9****Rendelési adatok**

Rendelés száma	370018 9
GTIN	4030618238973
Árucikk kategória	37K

Leírás**Előny:**

- **Precíz önközpontosítás $\pm 0,025$ mm pontossággal.**
- **A befogóelemekkel a nyers, vagy megmunkált felületű alkatrészek erőzáró módon központosíthatóak és a felfekvő pontra leszoríthatóak.**
- **Nagy állítási szakaszok csekély szerkezetmagasság mellett.**
- **A felcsavarozás felülről és alulról is lehetséges.**

Felhasználás:

Felfogó furatos alkatrészek központosításához és befogásához.

Alapanyag:

Edzett, barnított szerszámacél alaptest. Edzett és köszörült 1.4112 rozsdamentes acél befogóelemek.

D_{min} : 70,5 mm

D_{max} : 86,5 mm

d_3 f7: 60 mm

$\varnothing d_4$: M12 mm

h_2 : 28,3 mm

h_4 : 10 mm

Műszaki leírás

D_{\max}	86,5 mm
$\varnothing d_4$	M12 mm
h_4	10 mm
D_{\min}	70,5 mm
Szorítóerő	10 kN
h_2	28,3 mm
d_3 f7	60 mm
h_5	63 mm
Termék fajtája	Szerkezet befogórendszer