

HALDER**Szimpla ékes szorítópofoa recézett, Menet M: M12****Rendelési adatok**

Rendelés száma	370021 M12
GTIN	4030618237662
Árucikk kategória	37K

Leírás**Felhasználás:**

A szorítócsavar behajtásával a két szorítópofoa kifelé mozog és a munkadarabot egy fix ütközőnek nyomja.

Alapanyag:

Szerszámacél alaptest, edzett, matt fényű. Szerszámacél szorítópofák, edzett, barnított és köszörült.

Figyelem:

Beszereles menetes furatba vagy T-horonyhoz való anyával. Horizontális vagy vertikális több munkadarabos befogás lehetséges.

Műszaki leírás

Hossz	42 - 49 mm
B ₁	41 mm
Max. meghúzási nyomaték	85 Nm
Menet M	M12
Szorítóerő	30 kN

Magasság H	26 mm
Termék fajtája	Ékszorító