



Pitbull szorító tompa, Menet M: M2,5



Rendelési adatok

Rendelés száma	370030 M2,5
GTIN	4046368563104
Árucikk kategória	37M

Leírás

Kivitel:

- Szorítóelem DIN912 belső hatszög csavarral olajtömítő O-gyűrűvel.
- Biztonságos, pontos szorítás.
- Csekély méretű, ezáltal kevés a zavaró kontúr.

Tompa él általános munkavégzéshez.

Felhasználás:

Ideális több munkadarab befogásához.

Műszaki leírás

Szorítási szélesség	9,5 mm
Anyag	Acél
H	6,6 mm
Szorítóerő	2,8 kN
B _{H9}	9,5 mm
H ₁	3,6 mm

Szorítási út	0,15 mm
B ₁	3,8 mm
Max. meghúzási nyomaték	1,8 Nm
Menet M	M2,5
Magasság H ₂	1,9 mm
Termék fajtája	Szerkezet befogórendszer