

Garant**Furatkés, acél, jobbos, Szár Ø / lapkaméret: 12/07mm**

Rendelési adatok

Rendelés száma	261354 12/07
GTIN	4045197948052
Árucikk kategória	21T

Műszaki leírás

Lapkaméret	7 mm
Hozzávaló váltólapka	VC.. 0702..
Beállítási szög κ	95 fok
Legkisebb előfúrási Ø D_{min}	15,5 mm
Váltólapka csavar készlet	269028 27
Kés ISO kódja	A12K SV95CR/L07
Középtolódás L_3	9 mm
Teljes hossz L	125 mm
Befogási magasság L_2	11 mm
Fejhossz L_1	28 mm
Nyak szélessége L_4	9 mm
Hasznos mélység T	6 mm
Szár Ø D_s	12 mm
Szabvány	Gyári szabvány
Felhasználás módja	jobbos
Belső kiesztergálási mélység max.	3xD
belső hűtés	igen

Felhasználás	Külső hosszsztergálás
Termék fajtája	Furatkés

Tartozék

PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX6	674248 TX6
Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 200 cNm	659957 200