

Garant**Furatkés, acél, jobbos, Szár Ø / lapkaméret: 8/05mm**

Rendelési adatok

Rendelés száma	261354 8/05
GTIN	4045197948038
Árucikk kategória	21T

Műszaki leírás

Befogási magasság L ₂	7,5 mm
Váltólapka csavar készlet	269028 26
Teljes hossz L	80 mm
Fejhossz L ₁	15 mm
Középtolódás L ₃	5 mm
Hozzávaló váltólapka	VC.. 0501..
Lapkaméret	5 mm
Nyak szélessége L ₄	6 mm
Legkisebb előfúrási Ø D _{min}	9,2 mm
Kés ISO kódja	A08F SV95CR/L05
Beállítási szög κ	95 fok
Hasznos mélység T	3 mm
Szár Ø D _s	8 mm
Szabvány	Gyári szabvány
Felhasználás módja	jobbos
Belső kiesztergálási mélység max.	3×D
belső hűtés	igen

Felhasználás	Külső hosszsztergálás
Termék fajtája	Furatkés

Tartozék

PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX5	674248 TX5
Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 200 cNm	659957 200