

Garant**Furatkés, acél, jobbos, Szár Ø / lapkaméret: 16/07mm**

Rendelési adatok

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 261354 16/07 |
| GTIN | 4045197948069 |
| Árucikk kategória | 21T |

Műszaki leírás

| | |
|--|-----------------|
| Fejhossz L ₁ | 36 mm |
| Nyak szélessége L ₄ | 12,9 mm |
| Legkisebb előfúrási Ø D _{min} | 19,5 mm |
| Középtolódás L ₃ | 11 mm |
| Teljes hossz L | 150 mm |
| Befogási magasság L ₂ | 15 mm |
| Lapkaméret | 7 mm |
| Beállítási szög κ | 95 fok |
| Váltólapka csavar készlet | 269028 27 |
| Hozzávaló váltólapka | VC.. 0702.. |
| Kés ISO kódja | A16M SV95CR/L07 |
| Hasznos mélység T | 5 mm |
| Szár Ø D _s | 16 mm |
| Szabvány | Gyári szabvány |
| Felhasználás módja | jobbos |
| Belső kiesztergálási mélység max. | 3×D |
| belső hűtés | igen |

| | |
|----------------|-----------------------|
| Felhasználás | Külső hosszsztergálás |
| Termék fajtája | Furatkés |

Tartozék

| | |
|---|------------|
| PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX6 | 674248 TX6 |
| Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 200 cNm | 659957 200 |