

**KÄRCHER****Ipari porszívó, Gyártó jelölése: IVR-L40****Rendelési adatok**

Rendelés száma	078522 IVR-L40
GTIN	4054278459684
Árucikk kategória	07D

**Leírás****Kivitel:**

Ipari porszívó, alkalmas **szilárd anyagokat (pl. fémforgácsot) tartalmazó hűtőfolyadékok, kenő emulziók, víz vagy olaj felszívására és szétválasztására.**

- **Kompakt felépítés és robusztus anyag a legjobb gurulási tulajdonságok érdekében.**
  - **Maximálisan rugalmas használhatóság és hosszú élettartam olajnak ellenálló hálózati kábellel.**
  - **A szívás üzemmód egy 360°-ban elforgatható tömlőcsatlakozóval történik a szívófejnél.**
- 1 motoros 1,2 kW ipari porszívó, **40 literes tartállyal.**

**Tartalom:**

Billentő futóművel és leeresztő tömlővel, töltöttségi szint kijelzővel. **Tartozékok nélkül.**

**Hozzávaló tartozékokat a 078524, 078529 sz. és a 078533 sz. alatt talál.**

**Figyelem:**

A 100 literes nemesacél tartályos változat a 078522 sz. alatt található. IVR-L100DP méret alatt kapható az e-Shopunkban.

**Műszaki leírás**

Hossz	711 mm
-------	--------

Levegő térfogatáram	59 l/s
Tartálytérfogat	40 l
Működési zajkibocsátás	71 dB(A)
Szélesség	523 mm
Gyártó jelölése	IVR-L 40/12-1
Porkategória – porszívó	L
Porkategória – porszívó	L
Névleges csatlakoztatási szélesség	DN50 mm
Teljesítményfelvétel	1200 W
Kábelhossz	6 m
Magasság	960 mm
Súly	36 kg
Vákuum	230 mbar
Turbinák száma	1
Energiaellátás	Vezetékes
Termék fajtája	Nedves- és száraz porszívó

## Tartozék

Forgács- és folyadék felszívó készlet Névleges csatlakoztatási szélesség DN40	078529 DN40
Forgácskosár ipari porszívóhoz Űrtartalom 20 l	078524 20
Szűkítő adapter Névleges csatlakoztatási szélesség DN40	078533 DN40