

**KÄRCHER****Nagynyomású tisztító, fűtés nélkül, Gyártó jelölése: HD615MPLUS****Rendelési adatok**

Rendelés száma	078571 HD615MPLUS
GTIN	4054278359960
Árucikk kategória	07C

**Leírás****Kivitel:**

Mobil nagynyomású tisztító váltóáramú motorral. A készülék **nyomógombos vezérléssel**, elfordulásgátló rendszerrel, nyomás alatt forgatható nagynyomású tömlővel és forgatható INOX-acélcsővel van felszerelve. Robusztus 3 dugattyús axiális szivattyú sárgaréz hengerfejjel. Vízbeeresztő sárgarézből. Maximális belépő hőmérséklet 60°C.

Az **EASY!Force** nagynyomású pisztoly a nagynyomású sugár visszaütő erejét használja és ezáltal csökkenti a felhasználó által kifejtendő a tartóerőt. Teljesen újszerű és fáradtságmentes munkakomfortot biztosít. Továbbfejlesztett teljesen kerámia szelep. Integrált EASY!Lock csatlakozó rendszer. Lehetővé teszi egységes csatlakozókkal rendelkező a tartozékok gyors és egyszerű beállítását (pl. fejek, acélcsővek).

· **3 dugattyús axiális szivattyú edzett nemesacél dugattyúkkal.**

**Tartalom:**

10 m prémium nagynyomású tömlő, EASY!Force pisztoly puha markolatbetéttel, INOX 840 mm-es acélcső, Power fejjel és szennymaróval.

**Műszaki leírás**

Súly	30 kg
------	-------

Szállított mennyiség	560 l/h
Hálózati biztosíték	16 A
Gyártó jelölése	HD 6/15 M Plus *EU
Teljesítményfelvétel	3100 W
Munkanyomás	150 bar
Energiaellátás	Vezetékes
Termék fajtája	Nagynyomású tisztító