

Garant**Furatkés, acél, balos, Szár Ø / lapkaméret: 8/05mm**

Rendelési adatok

Rendelés száma	261355 8/05
GTIN	4045197948076
Árucikk kategória	21T

Műszaki leírás

Középtolódás L_3	5 mm
Teljes hossz L	80 mm
Lapkaméret	5 mm
Legkisebb előfúrási Ø D_{min}	9,2 mm
Váltólapka csavar készlet	269028 26
Nyak szélessége L_4	6 mm
Hozzávaló váltólapka	VC.. 0501..
Kés ISO kódja	A08F SV95CR/L05
Befogási magasság L_2	7,5 mm
Beállítási szög κ	95 fok
Fejhossz L_1	15 mm
Hasznos mélység T	3 mm
Szár Ø D_s	8 mm
Szabvány	Gyári szabvány
Felhasználás módja	balos
Belső kiesztergálási mélység max.	3×D
belső hűtés	igen

Felhasználás	Külső hosszsztergálás
Termék fajtája	Furatkés

Tartozék

PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX5	674248 TX5
Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 200 cNm	659957 200