

Garant**Furatkés, acél, balos, Szár Ø / lapkaméret: 16/07mm**

Rendelési adatok

Rendelés száma	261355 16/07
GTIN	4045197948304
Árucikk kategória	21T

Műszaki leírás

Legkisebb előfúrási Ø D_{min}	19,5 mm
Befogási magasság L_2	15 mm
Hozzávaló váltólapka	VC.. 0702..
Fejhossz L_1	36 mm
Nyak szélessége L_4	12,9 mm
Váltólapka csavar készlet	269028 27
Kés ISO kódja	A16M SV95CR/L07
Középtolódás L_3	11 mm
Beállítási szög κ	95 fok
Lapkaméret	7 mm
Teljes hossz L	150 mm
Hasznos mélység T	5 mm
Szár Ø D_s	16 mm
Szabvány	Gyári szabvány
Felhasználás módja	balos
Belső kisztergálási mélység max.	3×D
belső hűtés	igen

Felhasználás	Külső hosszsztergálás
Termék fajtája	Furatkés

Tartozék

PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX6	674248 TX6
Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 200 cNm	659957 200