

Garant**Furatkés, acél, balos, Szár Ø / lapkaméret: 10/07mm**

Rendelési adatok

Rendelés száma	261355 10/07
GTIN	4045197948083
Árucikk kategória	21T

Műszaki leírás

Váltólapka csavar készlet	269028 27
Befogási magasság L ₂	9 mm
Közélpeltolódás L ₃	7 mm
Legkisebb előfúrási Ø D _{min}	12,5 mm
Lapkaméret	7 mm
Teljes hossz L	100 mm
Hozzávaló váltólapka	VC.. 0702..
Fejhossz L ₁	22 mm
Kés ISO kódja	A10H SV95CR/L07
Nyak szélessége L ₄	6,8 mm
Beállítási szög κ	95 fok
Hasznos mélység T	5 mm
Szár Ø D _s	10 mm
Szabvány	Gyári szabvány
Felhasználás módja	balos
Belső kisztergálási mélység max.	3×D
belső hűtés	igen

Felhasználás	Külső hosszsztergálás
Termék fajtája	Furatkés

Tartozék

PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX6	674248 TX6
Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 200 cNm	659957 200