

Esztergakés, jobbos, Szár- / lapkaméret: 12/07mm**Rendelési adatok**

Rendelés száma	261306 12/07
GTIN	4045197948335
Árucikk kategória	21T

Műszaki leírás

Működő szélesség L ₄	16 mm
Váltólapka csavar készlet	269028 27
Szárméret	12 mm
Kés ISO kódja	SVLCR/L 1212F07
Teljes hossz L	80 mm
Fejhossz L ₁	18 mm
Lapkaméret	7 mm
Hozzávaló váltólapka	VC.. 0702..
Szabvány	Gyári szabvány
Felhasználás módja	jobbos
belső hűtés	nem
Beállítási szög κ	107,5 fok
Felhasználás	Síkesztergálás
Felhasználás	Külső hosszesztergálás
Termék fajtája	Esztergakés

Tartozék

PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX6

674248 TX6

Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval
Maximális nyomaték 200 cNm

659957 200