

**Garant****CNMM 120416, Típus: HB7010-1****Rendelési adatok**

Rendelés száma	250455 HB7010-1
GTIN	4045197948397
Árucikk kategória	21G

**Leírás**

CNMM 120416 HB7010-1 Minőség: HB7010-1

Forgácstörő: SR

Fogásmélység  $a_p$ : 2 - 10 mmElőtolás  $f$ : 0,4 - 1,2 mm/ford,Fő felhasználás forgácsoló sebessége  $v_c$ : 100 - 375 m/min**Műszaki leírás**

Sarokrádiusz	1,6 mm
Forgácsolási feltétel	Folyamatos
Előtolás $f$	0,4 - 1,2 mm/ford,
Fő felhasználás forgácsoló sebessége $v_c$	100 - 375 m/min
Fő felhasználás	P
Fogásmélység $a_p$	2 - 10 mm
Szerszámanyag	HM

Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Forgácstörő	SR
Minőség	HB7010-1
Váltólapka ISO kód	CNMM 120416
Cserék / élek száma	4
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz