

**Esztergakés, semleges, Szár- / lapkaméret: 10/07mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	261317 10/07
GTIN	4045197948380
Árucikk kategória	21T

**Műszaki leírás**

Szárméret	10 mm
Váltólapka csavar készlet	269028 27
Semleges tartó teljes L hossza	150 mm
Hozzávaló váltólapka	VC.. 0702..
Lapkaméret	7 mm
Kés ISO kódja	SWCN 1010M07
Semleges tartó L <sub>1</sub> kinyúlási hossza	15 mm
Semleges tartó L <sub>4</sub> működő szélessége	5 mm
Szabvány	Gyári szabvány
Felhasználás módja	semleges
belső hűtés	nem
Beállítási szög κ	72,5 fok
Felhasználás	Külső hosszesztergálás
Felhasználás	Síkesztergálás
Felhasználás	Külső hosszesztergálás
Termék fajtája	Esztergakés

---

**Tartozék**

PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX6

674248 TX6

Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval  
Maximális nyomaték 200 cNm

659957 200