

Garant**CNMM 160624, Típus: HB7020**

Rendelési adatok

Rendelés száma	250462 HB7020
GTIN	4045197948441
Árucikk kategória	21G

Leírás

CNMM 160624 HB7020 Minőség: HB7020

Forgácstörő: SR

Fogásmélység a_p : 2 - 10 mmElőtolás f : 0,4 - 1,2 mm/ford,Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 100 - 300 m/min

Műszaki leírás

Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	100 - 300 m/min
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Forgácsolási feltétel	Enyhén megszakított
Sarokrádiusz	2,4 mm
Fő felhasználás	P
Előtolás f	0,4 - 1,2 mm/ford,
Szerszámanyag	HM

Forgácstörő	SR
Minőség	HB7020
Fogásmélység a _p	2 - 10 mm
Váltólapka ISO kód	CNMM 160624
Cserék / élek száma	4
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz