

Garant**CNMM 120416, Típus: HB7035-1****Rendelési adatok**

Rendelés száma	250455 HB7035-1
GTIN	4045197948427
Árucikk kategória	21G

Leírás

CNMM 120416 HB7035-1 Minőség: HB7035-1

Forgácstörő: SR

Fogásmélység a_p : 2 - 10 mmElőtolás f : 0,4 - 1,2 mm/ford,Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 90 - 260 m/min**Műszaki leírás**

Szerszámanyag	HM
Fogásmélység a_p	2 - 10 mm
Előtolás f	0,4 - 1,2 mm/ford,
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	90 - 260 m/min
Sarokrádiusz	1,6 mm
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Fő felhasználás	P

Forgácsolási feltétel	Erősen megszakított
Forgácstörő	SR
Minőség	HB7035-1
Váltólapka ISO kód	CNMM 120416
Cserék / élek száma	4
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz