

Esztergakés, semleges, Szár- / lapkaméret: 8/07mm**Rendelési adatok**

Rendelés száma	261317 8/07
GTIN	4045197948403
Árucikk kategória	21T

Műszaki leírás

Hozzávaló váltólapka	VC.. 0702..
Lapkaméret	7 mm
Váltólapka csavar készlet	269028 27
Szárméret	8 mm
Semleges tartó teljes L hossza	125 mm
Kés ISO kódja	SVVCN 0808K07
Semleges tartó L ₄ működő szélessége	4 mm
Semleges tartó L ₁ kinyúlási hossza	15 mm
Szabvány	Gyári szabvány
Felhasználás módja	semleges
belső hűtés	nem
Beállítási szög κ	72,5 fok
Felhasználás	Külső hosszsztergálás
Felhasználás	Síkesztergálás
Felhasználás	Külső hosszsztergálás
Termék fajtája	Esztergakés

Tartozék

PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX6

674248 TX6

Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval
Maximális nyomaték 200 cNm

659957 200