

Garant**SCMT 120408, Minőség: HB7020**

Rendelési adatok

Rendelés száma	260750 HB7020
GTIN	4045197948502
Árucikk kategória	21G

Leírás

SCMT 120408 HB7020 Sarokrádiusz: 0,8 mm
Minőség: HB7020
Forgácstörő: SS
Fogásmélység a_p : 0,2 - 1,5 mm
Előtolás f : 0,05 - 0,2 mm/ford,
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 150 - 400 m/min

Műszaki leírás

Forgácstörő	SS
Forgácsolási feltétel	Enyhén megszakított
Minőség	HB7020
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Szerszámanyag	HM
Sarokrádiusz	0,8 mm
Előtolás f	0,05 - 0,2 mm/ford,

Fő felhasználás	P
Fogásmélység a_p	0,2 - 1,5 mm
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	150 - 400 m/min
Váltólapka ISO kód	SCMT 120408
Cserék / élek száma	4
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz