

**Garant****SCMT 120408, Minőség: HB7010-1**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	260750 HB7010-1
GTIN	4045197948496
Árucikk kategória	21G

## Leírás

SCMT 120408 HB7010-1 Sarokrádiusz: 0,8 mm  
Minőség: HB7010-1  
Forgácstörő: SS  
Fogásmélység  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mm  
Előtolás  $f$ : 0,05 - 0,2 mm/ford,  
Fő felhasználás forgácsoló sebessége  $v_c$ : 150 - 500 m/min

## Műszaki leírás

Minőség	HB7010-1
Fogásmélység $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Fő felhasználás forgácsoló sebessége $v_c$	150 - 500 m/min
Szerszámanyag	HM
Forgácstörő	SS
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Sarokrádiusz	0,8 mm

Előtolás f	0,05 - 0,2 mm/ford,
Fő felhasználás	P
Forgácsolási feltétel	Folyamatos
Váltólapka ISO kód	SCMT 120408
Cserék / élek száma	4
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz