

Garant**SCMT 120404, Minőség: HB7010-1**

Rendelési adatok

Rendelés száma	260748 HB7010-1
GTIN	4045197948465
Árucikk kategória	21G

Leírás

SCMT 120404 HB7010-1 Sarokrádiusz: 0,4 mm
Minőség: HB7010-1
Forgácstörő: SS
Fogásmélység a_p : 0,2 - 1,5 mm
Előtolás f : 0,05 - 0,2 mm/ford,
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 150 - 500 m/min

Műszaki leírás

Fő felhasználás	P
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	150 - 500 m/min
Forgácstörő	SS
Előtolás f	0,05 - 0,2 mm/ford,
Szerszámanyag	HM
Sarokrádiusz	0,4 mm

Minőség	HB7010-1
Forgácsolási feltétel	Folyamatos
Fogásmélység a_p	0,2 - 1,5 mm
Váltólapka ISO kód	SCMT 120404
Cserék / élek száma	4
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz