

**Garant****DNMG 150404, Típus: HB7010-1****Rendelési adatok**

Rendelés száma	250670 HB7010-1
GTIN	4045197948908
Árucikk kategória	21G

**Leírás**

DNMG 150404 HB7010-1 Minőség: HB7010-1

Forgácstörő: SS

Fogásmélység  $a_p$ : 0,3 - 2 mmElőtolás  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/ford,Fő felhasználás forgácsoló sebessége  $v_c$ : 150 - 500 m/min**Műszaki leírás**

Szerszámanyag	HM
Forgácsolási feltétel	Folyamatos
Előtolás $f$	0,1 - 0,4 mm/ford,
Fő felhasználás forgácsoló sebessége $v_c$	150 - 500 m/min
Sarokrádiusz	0,4 mm
Fogásmélység $a_p$	0,3 - 2 mm
Minőség	HB7010-1

Fő felhasználás	P
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Forgácstörő	SS
Bevonat	bevonattal
Váltólapka ISO kód	DNMG 150404
Cserék / élek száma	4
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz