


**Garant****DNMG 150404, Típus: HB7035-1****Rendelési adatok**

Rendelés száma	250670 HB7035-1
GTIN	4045197948922
Árucikk kategória	21G

**Leírás**

DNMG 150404 HB7035-1 Minőség: HB7035-1

Forgácstörő: SS

Fogásmélység  $a_p$ : 0,3 - 2 mmElőtolás  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/ford,Fő felhasználás forgácsoló sebessége  $v_c$ : 120 - 350 m/min**Műszaki leírás**

Fő felhasználás forgácsoló sebessége $v_c$	120 - 350 m/min
Forgácstörő	SS
Szerszámanyag	HM
Fogásmélység $a_p$	0,3 - 2 mm
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Sarokrádiusz	0,4 mm
Fő felhasználás	P

Minőség	HB7035-1
Forgácsolási feltétel	Erősen megszakított
Előtolás f	0,1 - 0,4 mm/ford,
Bevonat	bevonattal
Váltólapka ISO kód	DNMG 150404
Cserék / élek száma	4
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz