

**Garant****Műhelyvonalzó kétoldalú méretosztással, Hossz: 300mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	461170 300
GTIN	4045197948953
Árucikk kategória	41H

**Leírás****Kivitel:**

Eloxált alumínium ötvözetből, korrózióálló. A speciális eloxált alapnyomat lemosható és karcálló skálát biztosít, éveken keresztül. Felső él mm osztással. Alsó él col osztással.

**Műszaki leírás**

Keresztmetszet szélessége	50 mm
Hossz	300 mm
Kalibrálás	F10
Keresztmetszet vastagsága	5 mm
Szabvány	EG II
Leolvasás	mm / inch
Élletőrészel	igen
Alapanyag	eloxált alumínium ötvözet
Termék fajtája	Vonalzó

**Szolgáltatások**

Kalibrálás	Acél mérőléc Maximális hossz 500/2 mm	026200 500/2
------------	---------------------------------------	--------------

