

**Garant****DNMG 150404, Típus: HB7010-1****Rendelési adatok**

Rendelés száma	250767 HB7010-1
GTIN	4045197949073
Árucikk kategória	21G

**Leírás**

DNMG 150404 HB7010-1 Minőség: HB7010-1

Forgácstörő: SM

Tűrés: M

Fogásmélység  $a_p$ : 0,5 - 5 mmElőtolás  $f$ : 0,2 - 0,5 mm/ford,Fő felhasználás forgácsoló sebessége  $v_c$ : 120 - 440 m/min**Műszaki leírás**

Forgácsolási feltétel	Folyamatos
Sarokrádiusz	0,4 mm
Szerszámanyag	HM
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás
Fő felhasználás	P
Fő felhasználás forgácsoló sebessége $v_c$	120 - 440 m/min

Forgácstörő	SM
Előtolás f	0,2 - 0,5 mm/ford,
Minőség	HB7010-1
Fogásmélység a <sub>p</sub>	0,5 - 5 mm
Bevonat	bevonattal
Váltólapka ISO kód	DNMG 150404
Cserék / élek száma	4
Tűrés	M
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz