

**Garant****DNMG 150408, Típus: HB7010-1**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	250868 HB7010-1
GTIN	4045197949172
Árucikk kategória	21G

## Leírás

DNMG 150408 HB7010-1 Minőség: HB7010-1

Forgácstörő: SG

Fogásmélység  $a_p$ : 1,5 - 6 mmElőtolás  $f$ : 0,25 - 0,6 mm/ford,Fő felhasználás forgácsoló sebessége  $v_c$ : 100 - 375 m/min

## Műszaki leírás

Fő felhasználás	P
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Fő felhasználás forgácsoló sebessége $v_c$	100 - 375 m/min
Forgácsolási feltétel	Folyamatos
Előtolás $f$	0,25 - 0,6 mm/ford,
Minőség	HB7010-1
Forgácstörő	SG

Szerszámanyag	HM
Sarokrádiusz	0,8 mm
Fogásmélység $a_p$	1,5 - 6 mm
Bevonat	bevonattal
Váltólapka ISO kód	DNMG 150408
Cserék / élek száma	4
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz